

## Bio-Chem Fluidics - PowerValve



PowerValve ist eine ausgewählte Reihe von Bio-Chem Valve Produkten der Firma Bio-Chem Fluidics Inc., die entweder vorrätig oder meistens kurzfristig lieferbar ist. Laut Erfahrungen des Herstellers, lassen sich ca. 90% der diesbezüglichen Anwendungsbereiche mit diesen Produkten abdecken.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
<b>Quetschventile, 2-Wege, Normally Closed (NC)</b>		
075P2NC12-01B	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 3/32" AD x 1/32" ID C-Flex® Siliconschlauch	40,15
075P2NC12-02B	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 1/8" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	40,15
100P2NC12-03B	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 3/16" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	55,70
100P2NC12-05B	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 1/4" AD x 1/8" ID C-Flex® Siliconschlauch	55,70
100P2NC12-06B	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 3/8" AD x 1/4" ID C-Flex® Siliconschlauch	71,50
075P2NC24-01B	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 3/32" AD x 1/32" ID C-Flex® Siliconschlauch	40,15
075P2NC24-02B	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 1/8" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	40,15
100P2NC24-03B	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 3/16" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	55,70
100P2NC24-05B	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 1/4" AD x 1/8" ID C-Flex® Siliconschlauch	55,70
100P2NC24-06B	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 3/8" AD x 1/4" ID C-Flex® Siliconschlauch	71,50
075P2NC12-01S	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 3/32" AD x 1/32" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	40,15
075P2NC12-02S	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 1/8" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	40,15
100P2NC12-03S	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 3/16" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	55,70
100P2NC12-05S	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 1/4" AD x 1/8" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	55,70
100P2NC12-06S	2-Wege Quetschventil, NC, 12V, 3/8" AD x 1/4" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	71,50
075P2NC24-01S	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 3/32" AD x 1/32" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	40,15
075P2NC24-02S	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 1/8" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	40,15
100P2NC24-03S	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 3/16" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	55,70
100P2NC24-05S	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 1/4" AD x 1/8" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	55,70
100P2NC24-06S	2-Wege Quetschventil, NC, 24V, 3/8" AD x 1/4" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	71,50
<b>Quetschventile, 2-Wege, Normally Open (NO)</b>		
075P2NO12-01B	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 3/32" AD x 1/32" ID C-Flex® Siliconschlauch	43,35
075P2NO12-02B	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 1/8" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	43,35
100P2NO12-03B	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 3/16" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	58,85
100P2NO12-05B	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 1/4" AD x 1/8" ID C-Flex® Siliconschlauch	58,85
100P2NO12-06B	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 3/8" AD x 1/4" ID C-Flex® Siliconschlauch	74,80
075P2NO24-01B	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 3/32" AD x 1/32" ID C-Flex® Siliconschlauch	43,35
075P2NO24-02B	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 1/8" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	43,35
100P2NO24-03B	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 3/16" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	58,85
100P2NO24-05B	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 1/4" AD x 1/8" ID C-Flex® Siliconschlauch	58,85
100P2NO24-06B	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 3/8" AD x 1/4" ID C-Flex® Siliconschlauch	74,80
075P2NO12-01S	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 3/32" AD x 1/32" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	43,35
075P2NO12-02S	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 1/8" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	43,35
100P2NO12-03S	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 3/16" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	58,85
100P2NO12-05S	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 1/4" AD x 1/8" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	58,85
100P2NO12-06S	2-Wege Quetschventil, NO, 12V, 3/8" AD x 1/4" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	74,80
075P2NO24-01S	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 3/32" AD x 1/32" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	43,35
075P2NO24-02S	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 1/8" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	43,35
100P2NO24-03S	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 3/16" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	58,85
100P2NO24-05S	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 1/4" AD x 1/8" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	58,85
100P2NO24-06S	2-Wege Quetschventil, NO, 24V, 3/8" AD x 1/4" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	74,80
<b>Quetschventile, 3-Wege</b>		
075P3MP12-01B	3-Wege Quetschventil, 12V, 3/32" AD x 1/32" ID C-Flex® Siliconschlauch	53,00
075P3MP12-02B	3-Wege Quetschventil, 12V, 1/8" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	53,00
100P3MP12-03B	3-Wege Quetschventil, 12V, 3/16" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	76,15
100P3MP12-05B	3-Wege Quetschventil, 12V, 1/4" AD x 1/8" ID C-Flex® Siliconschlauch	76,15
075P3MP24-01B	3-Wege Quetschventil, 24V, 3/32" AD x 1/32" ID C-Flex® Siliconschlauch	53,00
075P3MP24-02B	3-Wege Quetschventil, 24V, 1/8" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	53,00
100P3MP24-03B	3-Wege Quetschventil, 24V, 3/16" AD x 1/16" ID C-Flex® Siliconschlauch	76,15
100P3MP24-05B	3-Wege Quetschventil, 24V, 1/4" AD x 1/8" ID C-Flex® Siliconschlauch	76,15
075P3MP12-01S	3-Wege Quetschventil, 12V, 3/32" AD x 1/32" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	53,00
075P3MP12-02S	3-Wege Quetschventil, 12V, 1/8" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	53,00
100P3MP12-03S	3-Wege Quetschventil, 12V, 3/16" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	76,15
100P3MP12-05S	3-Wege Quetschventil, 12V, 1/4" AD x 1/8" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	76,15
075P3MP24-01S	3-Wege Quetschventil, 24V, 3/32" AD x 1/32" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	53,00
075P3MP24-02S	3-Wege Quetschventil, 24V, 1/8" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	53,00
100P3MP24-03S	3-Wege Quetschventil, 24V, 3/16" AD x 1/16" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	76,15
100P3MP24-05S	3-Wege Quetschventil, 24V, 1/4" AD x 1/8" ID Silicon Select™ Siliconschlauch	76,15
<b>Siliconschläuche</b>		
10025-01S	Silicon Select™ Siliconschlauch, 3/32" AD x 1/32" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	88,30
10025-02S	Silicon Select™ Siliconschlauch, 1/8" AD x 1/16" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	88,30
10025-03S	Silicon Select™ Siliconschlauch, 3/16" AD x 1/16" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	133,75
10025-05S	Silicon Select™ Siliconschlauch, 1/4" AD x 1/8" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	143,85
10025-06S	Silicon Select™ Siliconschlauch, 3/8" AD x 1/4" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	159,00
10025-01B	C-Flex® Siliconschlauch, 3/32" AD x 1/32" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	60,55
10025-02B	C-Flex® Siliconschlauch, 1/8" AD x 1/16" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	68,15
10025-03B	C-Flex® Siliconschlauch, 3/16" AD x 1/16" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	85,80
10025-05B	C-Flex® Siliconschlauch, 1/4" AD x 1/8" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	78,25
10025-06B	C-Flex® Siliconschlauch, 3/8" AD x 1/4" ID - 50 Fuß (ca. 15,2 m)	93,35
<b>Mischventile</b>		
080T212-62	2 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 12V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	130,95
080T312-62	3 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 12V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	230,25
080T412-62	4 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 12V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	306,35
080T512-62	5 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 12V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	411,60
080T612-62	6 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 12V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	457,20

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
080T812-62	8 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 12V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	752,05
080T224-62	2 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 24V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	130,95
080T324-62	3 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 24V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	230,25
080T424-62	4 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 24V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	306,35
080T524-62	5 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 24V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	411,60
080T624-62	6 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 24V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	457,20
080T824-62	8 x 075T NC Einlässe, gemeinsamer Auslass, 24V, 1/16" Bohrung, PTFE Korpus und Membran	752,05
<b>CoolCube™</b>		
CoolCube™-R	33% Hit & Hold Abwärtswandler - NICHT geeignet für 038, 039, 040 und "Quiet" Ventile	26,25
CoolCube™-50R	50% Hit & Hold Abwärtswandler - geeignet für alle Bio-Chem Valve Magnetventile	26,25
<b>Montageartikel</b>		
MC-038	Montage-Clip für Typ 038 (0,38") Ventile	1,80
MC-075	Montage-Clip für Typ 075 (3/4") Ventile	1,75
MC-100	Montage-Clip für Typ 100 (1") Ventile	1,75
<b>Rückschlagventile, In-Line</b>		
CI-5C	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Einlass-Typ, PEEK™-Korpus, Perfluoroelastomer-Membran	64,90
CI-5E	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Einlass-Typ, PEEK™-Korpus, EPDM-Membran	29,80
CI-5V	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Einlass-Typ, PEEK™-Korpus, FKM-Membran	29,80
CO-5C	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Auslass-Typ, PEEK™-Korpus, Perfluoroelastomer-Membran	64,90
CO-5E	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Auslass-Typ, PEEK™-Korpus, EPDM-Membran	29,80
CO-5V	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Auslass-Typ, PEEK™-Korpus, FKM-Membran	29,80
CF-5C	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Ein-/Auslass-Typ, female, PEEK™-Korpus, Perfluoroelastomer-Membran	64,90
CF-5E	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Ein-/Auslass-Typ, female, PEEK™-Korpus, EPDM-Membran	29,80
CF-5V	Bio-Chek™ Rückschlagventil, Ein-/Auslass-Typ, female, PEEK™-Korpus, FKM-Membran	29,80
<b>Isolationsventile, 2-Wege, Normally Closed (NC)</b>		
038T2B12-32-4	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, Ports an der Unterseite, 12V, 0,032" Bohrung, PPS-Korpus, PTFE-Membran	82,25
038T2S12-32-4	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, Ports seitlich, 12V, 0,032" Bohrung, PPS-Korpus, PTFE-Membran	74,75
075T2NC12-32	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 12V, 0,032" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	70,65
075T2NC12-62	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 12V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	70,65
100T2NC12-62	2-Wege, NC, ca. 2 bar, 12V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	79,95
130L2NC12-94	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 12V, 0,094" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran (Neptune Research Abmessungen)	112,00
150L2NC12-156	2-Wege, NC, ca. 1,24 bar, 12V, 5/32" Bohrung, 1/8" NPT Ports, PTFE-Korpus, PTFE-Membran (Neptune Research Abmessungen)	136,35
038T2B24-32-4	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, Ports an der Unterseite, 24V, 0,032" Bohrung, PPS-Korpus, PTFE-Membran	82,25
038T2S24-32-4	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, Ports seitlich, 24V, 0,032" Bohrung, PPS-Korpus, PTFE-Membran	74,75
075T2NC24-32	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 24V, 0,032" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	70,65
075T2NC24-62	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 24V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	70,65
100T2NC24-62	2-Wege, NC, ca. 2 bar, 24V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	79,95
130L2NC24-94	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 24V, 0,094" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran (Neptune Research Abmessungen)	112,00
150L2NC24-156	2-Wege, NC, ca. 1,24 bar, 24V, 5/32" Bohrung, 1/8" NPT Ports, PTFE-Korpus, PTFE-Membran (Neptune Research Abmessungen)	136,35
075T2-S430	2-Wege, NC, ca. 1,4 bar, 24V, 0,032" Bohrung, PEEK™-Korpus, FFKM-Membran	101,65
<b>Isolationsventile, 2-Wege, Normally Open (NO)</b>		
075T2NO12-32	2-Wege, NO, ca. 1,4 bar, 12V, 0,032" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	75,25
075T2NO12-62	2-Wege, NO, ca. 1,4 bar, 12V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	75,25
100T2NO12-62	2-Wege, NO, ca. 2 bar, 12V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	83,40
075T2NO24-32	2-Wege, NO, ca. 1,4 bar, 24V, 0,032" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	75,25
075T2NO24-62	2-Wege, NO, ca. 1,4 bar, 24V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	75,25
100T2NO24-62	2-Wege, NO, ca. 2 bar, 24V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	83,40
<b>Isolationsventile, 3-Wege</b>		
075T3MP12-32	3-Wege, ca. 1 bar, 12V, 0,032" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	95,75
100T3MP12-62	3-Wege, ca. 2 bar, 12V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	91,45
150L3MP12-156	3-Wege, ca. 1,24 bar, 12V, 0,156" Bohrung, 1/8" NPT Ports, PTFE-Korpus, PTFE-Membran (Neptune Research Abmessungen)	158,05
075T3MP24-32	3-Wege, ca. 1 bar, 24V, 0,032" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	95,75
100T3MP24-62	3-Wege, ca. 2 bar, 24V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	91,45
150L3MP24-156	3-Wege, ca. 1,24 bar, 24V, 0,156" Bohrung, 1/8" NPT Ports, PTFE-Korpus, PTFE-Membran (Neptune Research Abmessungen)	158,05
100T3-S61	3-Wege, ca. 2 bar, 24V, 0,062" Bohrung, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	139,35
100T3-S850	3-Wege, ca. 2 bar, 12V, 0,062" Bohrung, 1/8" NPT Ports, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	112,65
100T3-S851	3-Wege, ca. 2 bar, 24V, 0,062" Bohrung, 1/8" NPT Ports, PTFE-Korpus, PTFE-Membran	112,65
<b>Mikropumpen, selbstansaugend</b>		
030SP124-4TV	Mikropumpe, 12V, 4µl Hubvolumen, PPS-Korpus, PTFE-Membran, Viton-Rückschlagdiaphragma	170,85
030SP244-4TV	Mikropumpe, 24V, 4µl Hubvolumen, PPS-Korpus, PTFE-Membran, Viton-Rückschlagdiaphragma	170,85
120SP1220-4EE	Mikropumpe, 12V, 20µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP1230-4EE	Mikropumpe, 12V, 30µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP1240-4EE	Mikropumpe, 12V, 40µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP1260-4EE	Mikropumpe, 12V, 60µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP2420-4EE	Mikropumpe, 24V, 20µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP2430-4EE	Mikropumpe, 24V, 30µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP2440-4EE	Mikropumpe, 24V, 40µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
120SP2460-4EE	Mikropumpe, 24V, 60µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	178,45
130SP1220-6EE	Mikropumpe, 12V, 20µl Hubvolumen, Delrin®-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	121,85
130SP1230-6EE	Mikropumpe, 12V, 30µl Hubvolumen, Delrin®-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	121,85
130SP1250-6EE	Mikropumpe, 12V, 50µl Hubvolumen, Delrin®-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	121,85
130SP2420-6EE	Mikropumpe, 24V, 20µl Hubvolumen, Delrin®-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	121,85
130SP2430-6EE	Mikropumpe, 24V, 30µl Hubvolumen, Delrin®-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	121,85
130SP2450-6EE	Mikropumpe, 24V, 50µl Hubvolumen, Delrin®-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	121,85
130SP1210-1TP	Mikropumpe, 12V, 10µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP1220-1TP	Mikropumpe, 12V, 20µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP1230-1TP	Mikropumpe, 12V, 30µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP1250-1TP	Mikropumpe, 12V, 50µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP2410-1TP	Mikropumpe, 24V, 10µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP2420-1TP	Mikropumpe, 24V, 20µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP2430-1TP	Mikropumpe, 24V, 30µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30
130SP2450-1TP	Mikropumpe, 24V, 50µl Hubvolumen, PTFE-Korpus, PTFE-Membran, FFKM-Rückschlagdiaphragma	255,30

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
150SP12100-4EE	Mikropumpe, 12V, 100µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP12150-4EE	Mikropumpe, 12V, 150µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP12200-4EE	Mikropumpe, 12V, 200µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP12250-4EE	Mikropumpe, 12V, 250µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP24100-4EE	Mikropumpe, 24V, 100µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP24150-4EE	Mikropumpe, 24V, 150µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP24200-4EE	Mikropumpe, 24V, 200µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95
150SP24250-4EE	Mikropumpe, 24V, 250µl Hubvolumen, PPS-Korpus, EPDM-Membran, EPDM-Rückschlagdiaphragma	267,95

C-Flex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Consolidated Polymer Technologies, Inc., Clearwater FL, USA

Silicone Select™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bio-Chem Fluidics, Inc.

CoolCube™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bio-Chem Fluidics, Inc.

Viton® ist ein eingetragenes Markenzeichen der E. I. du Pont de Nemours & Company

Delrin® ist ein eingetragenes Markenzeichen der E. I. du Pont de Nemours & Company

Bio-Chek™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bio-Chem Fluidics, Inc.

PEEK™ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Victrex plc.